



遮音の効果を最大限に保ちながら 使う人に優しい

遮音(防音)サイレンシア®シリーズ

SOUNDPROOF





※材質:ポリウレタン
※水泳等には使えません。

SILENCIA® REGULAR サイレンシア® レギュラー

長年愛され続けている、遮音性抜群の耳せん

ポリウレタン素材特有の柔らかい使い心地です。数ある耳せんの中でもトップレベルの遮音値 32dBを誇り、耳障りで有害な高周波のノイズを効果的にカットします。耳せんといえばこれ。幅広い年代の方にご愛用いただいているロングセラー製品です。















※材質:ポリウレタン
※水泳等には使えません。

SILENCIA® S-SIZE サイレンシア® Sサイズ

耳穴の小さな方に最適

耳の穴が小さい方でもフィットしやすいSサイズ。底面に穴の空いたディンブル構造で小さく潰すことができます。耳に挿入しやすく、ゆっくり膨らんでしっかりフィット。さらにソフトな着け心地で、長時間使用しても耳への負担を軽減します。















※材質:ポリウレタン
※水泳等には使えません。

MISS SILENCIA®

優しい色合いでさりげない使用感

耳せんをさりげなく使いたい方のために。着けていても目立ちにくいので、人目を気にせずいつでもどこでも気軽に装着OK。トップレベルの遮音性としなやかなフィット感は、「サイレンシア®レギュラー」の性能・特性そのままです。











抗菌仕様になったサイレンシアには SIAAマークが表記されます。 対象商品は上記6種類です。

抗菌剤の加工方法:バイオコート 抗菌剤の加工部位:耳栓本体 SIAA登録番号:JP0122283A0001U

※全ての細菌・ウイルスに効果があるわけではありません。



信頼のSIAAマーク

SIAAマークは、ISO22196法により 評価された結果に基づき、 抗菌製品技術協議会ガイドラインで 品質管理・情報公開された製品に 表示されています。



遮音值 30_{dB} (NRR) 33dB(SNR)



サイレンシア® デイリー

仕事や勉強・読書に集中したいときに

SILENCIA® DAILY

耳障りな高周波ノイズを低減しながらも、生活に必要な音は聞こえる性能です。女性やお子様な ど耳の穴の小さな方でもフィットしやすいスモールサイズで、音が気になる場所での仕事や勉強時 に集中をサポートします。









※材質:ポリウレタン ※水泳等には使えません。

遮音値

 30_{dB}



遮音值 32_{dB} (NRR)



12.3mm 12.2mm

遮音值

32_{dB} (NRR)

SILENCIA® SLEEP サイレンシア® スリープ

一日中活動している耳のおやすみタイムに

程よく遮音するスモールサイズ (ピンクマーブル) と、しっかり遮音するレギュラーサイズ (ブルーマ ーブル) の2タイプが入っています。ソフトな着け心地で、就寝時の使用に最適な耳せんです。自分 の耳にフィットするサイズの耳せんを選ぶことや、異なる2タイプの遮音値で、目覚ましの音を聞き 逃したくない平日とぐっすり眠りたい休日などの使い分けもできます。

※材質:ポリウレタン ※水泳等には使えません。













30_{dB}

遮音值









遮音値

32_{dB}







サイズやシェイプが試せる6種類入り

サイレンシア®で人気の6種類の耳せんをワンパックにしました。耳の穴のサイズには個人差があり ます。このバラエティパックで、異なるサイズやシェイプの耳せんを試して、あなたの耳にフィットす るベストワンを見つけてください。カラフルな耳せんで見た目も楽しく、ジッパー付きの袋で持ち運 びにも便利です。

※材質:ポリウレタン ※水泳等には使えません。
















1P SILENCIA® 1ペア サイレンシア®

宿泊施設やオフィスで

サイレンシア®の品質はそのままに、宿泊施設やオフィスで必要な時に必要な分だけ使える1ペア個 装。個装だから衛生的で、アメニティ用としても最適です。様々な人が共存する場所だからこそ、一 人一人が快適に過ごせる環境づくりをサイレンシア®はお手伝いします。

※材質:ポリウレタン ※水泳等には使えません。











洗えて清潔

遮音(防音)サイレンシア®シリーズ

WASHABLE





※材質:ポリウレタン ※潜水にはお薦めしません。

SILENCIA EAR WHISPER® サイレンシアイアーウィスパー®

定番の円柱型ロングセラー耳栓

耳障りな高周波ノイズを低減しながらも、生活に必要な音は聞こえる性能です。水洗いが可能なので清潔に保ちながら、勉強や睡眠、軽い水泳など幅広いシチュエーションでの使用が可能です。















SILENCIA EAR WHISPER® S-SIZE サイレンシアイアーウイスパー® Sサイズ

定番の円柱型ロングセラー耳栓の小さめサイズ

耳障りな高周波ノイズを低減しながらも、生活に必要な音は聞こえる性能です。水洗いが可能なので清潔に保ちながら、勉強や睡眠、軽い水泳など幅広いシチュエーションでの使用が可能です。耳孔の小さな方向けのサイズです。















スポーツレジャーを心地よく 水に強い機能を備えた

防水用サイレンシア®シリーズ

WATERPROOF






SILENCIA® SWIM and SHOWER サイレンシア® スイム&シャワー

水泳、シャワー、入浴にソフトな着け心地の防水用耳せん

耳孔をしっかりとふさぐ進化した4段フランジ設計により、水の浸入を効果的に防ぎ、水泳やシャワー、入浴時にも最適です。ソフトな素材で耳にやわらかくフィットし、装着も簡単です。











SILENCIA® SWIM and SHOWER for KIDS サイレンシア® こどもスイム&シャワー

女性やお子様など耳孔の小さな方用のスイム&シャワー

女性やお子様など耳孔の小さな方のために設計されたキッズサイズのスイム&シャワー。耳孔をしっかりとふさぐ進化した4段フランジ設計により、水の浸入を効果的に防ぎ、水泳やシャワー、入浴時にも最適です。





※材質:TPE (熱可塑性エラストマー)





直径18mm

SILENCIA® SOFT SILICONE サイレンシア® ソフトシリコン

自由に成形できるやわらかな耳せん

粘土のように形を変えられる安全・無害なシリコン素材がどんな形の耳にもフィット。水泳やシャワー使用時、耳への水の侵入を防ぎます。奥に詰めるのではなく耳穴の入口を覆う状態で密閉できるので、激しいマリンスポーツや介助の必要な入浴時など、安全に耳せんを使用したいシーンにもおすすめです。



※サイレンシアソフトシリコンのサイズについては、 変形できる性質上、出荷時の規格値を表記しております。







22_{dB}

遮音値 **22**dB 快適な旅行の必需品 乗り物でのストレスを軽減する

飛行機用サイレンシア®シリーズ

for FLIGHT





SILENCIA® FLIGHT PLUS サイレンシア®・フライトプラス

気圧調整機能に加え、遮音性能やフィット感もハイグレード

耳せん内部に気圧変化を緩やかにする調整機能がついていることで、飛行機内での気圧変動によって起こる鼓膜や耳の痛み・不快感を軽減します。気圧耳せんの中では最も高い遮音性能と、段階的にソフトにフィットする3段フランジで耳への負担を軽減し、長時間のフライトでも快適に過ごすことができます。海外旅行などの長距離フライトに最適な耳せんです。





※材質:TPE (熱可塑性エラストマー) /ポリプロピレン ※水泳等には使えません。






SILENCIA® FLIGHT AIR サイレンシア®・フライト・エアーコード付き

快適なフライトのための耳せん

耳せん内部に気圧変化を緩やかにする調整機能がついていることで、飛行機内での気圧変動によって起こる鼓膜や耳の痛み・不快感を軽減します。装着部が5段フランジ構造になっており、しっかり耳にフィット。 遮音効果による安静も得られ、飛行機旅行での体調維持に最適です。











SILENCIA® FLIGHT AIR S-SIZE サイレンシア®・フライト・エアーコード付き Sサイズ

女性やお子様など耳孔の小さな方用のフライトエアー

機能はレギュラーサイズそのままに、女性やお子様など耳孔の小さな方のために設計されたスモールサイズの飛行機用耳せん。内部に気圧変化を緩やかにする調整機能がついていることで、飛行機内での気圧変動によって起こる鼓膜や耳の痛み・不快感を軽減します。装着部が5段フランジ構造になっており、しっかり耳にフィット。遮音効果による安静も得られ、飛行機旅行での体調維持に最適です。





※材質:エラストマー/低密度ポリエチレン ※水泳等には使えません。

ご存知でしょうか? 騒音で耳が傷つくという事実を

例えば、大きな騒音を聞いた後に、耳の内部にこもった様な音がしたりすることがありますね。こういう音を自覚した場合、騒音で耳が傷つく音響障害の可能性があります。 断続的に80dB以上の騒音にさらされていると、一時的な外傷から難聴に発展する恐れがあります。




WHO(世界保健機関)はこうした事態を受けて…



「なぜ騒音が耳を傷つけるのか」を知るために、 音の伝わり方を理解しましょう。

内耳は、音の波による振動を、脳に伝える重要な役割りを果たしています。







健康な内耳の細胞は、聴力にとって重要な要素です。騒音でその細胞が傷つくと、 難聴度がはるかに高まります。傷ついた内耳の細胞は、手術で回復できないので、 騒音によるダメージは常に軽減することがとても大切です。

騒音で傷ついてしまった 内耳の細胞は元には戻りません。 年齢に関係なく日頃のケアが大切なのです。

騒音から耳を守る方法 ~あなたの耳を守るサイレンシアの耳せん~



		商品名 単品価格(税込)	JAN3-K	入数	サイズ(mm)	重量
WATERPROOF	SILENCIA	サイレンシア 550円	4 975749 035629	単品 ▶ 耳せん1	ペア, 携帯ケース1 w 80 × p 16 × н 120 mm	13g
		スイム&シャワー		内箱 ▶ 単品×1	2 w 110 × D 122 × H 82 mm	184g
				梱 ▶ 内箱×1	2 w345 × D 256 × H 185 mm	2,668g
	SILENCIA CEDITAGE	サイレンシア 550円	4 975749 035667	単品 ▶ 耳せん1	ペア, 携帯ケース1 w 80 × D 16 × H 120 mm	13g
		こどもスイム&シャワー		内箱 ▶ 単品×1	2 w 110 × D 122 × H 82 mm	184 g
				梱 ▶ 内箱×1	2 w345 × D256 × H185 mm	2,668g
	SOF WICKING	サイレンシア 770円	4 975749 195422	単品 ▶ 耳せん1	ペア, 携帯ケース1 w 70 × D 00 × H 130 mm	18 g
		ソフトシリコン		内箱 ▶ 単品×1	2 w142 × D 92 × H134 mm	254 в
				梱 ▶ 内箱×6	w300 × D300 × H155 mm	2,078 g
		サイレンシア 649円	4 975749 018516	単品 ▶ 耳せん2	2ペア, 携帯ケース1 w 60 × D 22 × H 113 mm	14 g
		レギュラー		内箱 ▶ 単品×1	2 w 120 × D 130 × H 85 mm	200g
				梱 ▶ 内箱×8	3 w370 × D280 × H135 mm	2,054g
	**************************************	サイレンシア 1,749円	4 975749 202366	単品 ▶ 耳せん1	0ペア w 80 × D約23 × H 120 mm	11 g
		レギュラー		内箱 ▶ 単品×1	2 w228 × D 150 × H 88 mm	220g
		バリューパック10ペア入り		梱 ▶ 内箱×6	W300 × D290 × H245 mm	1,726g
	Service Service	サイレンシア 649円	4 975749 163063	単品 ▶ 耳せん2	2ペア, 携帯ケース1 w 60 × p 22 × H 113 mm	14 g
		Sサイズ		内箱 ▶ 単品×1	2 w 120 × D 130 × H 85 mm	200g
	Name and Add a proper		4 717147 103003	梱 ▶ 内箱×8	8 w370 × D280 × H135 mm	2,054g
	عال العالم ا العالم العالم	サイレンシア 1,749円		単品 ▶ 耳せん1	0ペア w 80 × D約23 × H 120 mm	11 g
	G. C.	Sサイズ バリューパック10ペア入り	(0.75.7 (0.20.2.75.0	内箱 ▶ 単品×1	2 w228 × D 150 × H 88 mm	220g
		ハウューハックロペアスケ	4 913149 202339	相 ▶ 内箱×6	w300 × D290 × H245 mm	1,726g
		ミス 649円		単品 ▶ 耳せん2	2ペア,携帯ケース1 w 60 × D 22 × H 113 mm	14 g
H_	ST. CIT	サイレンシア	4 975749 022629	内箱 ▶ 単品×1	2 w120 × D130 × H 85 mm	200g
0	DESCRIPTION OF STREET		4 77 77 47 022027	相 ▶ 内箱×8		2,054g
PR	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ミス 1,749円 サイレンシア バリューパック10ペア入り	4 975749 202373	単品 ▶ 耳せん1		11 g
SOUNDPROOF				内箱 ▶ 単品×1		220g
$\bigcap_{i \in \mathcal{I}} (i)$				相 ▶ 内箱×6		1,726g
S		サイレンシア ^{506円} デイリー	4 975749 204667	単品 ▶ 耳せん4		10g
				内箱 ▶ 単品×1:		157 g
				相 ▶ 内箱×6		1,495g
	The Time	サイレンシア ^{506円}	4 975749 204674		ペア (ビンク×2、ブルー×2) w 70 × p 14 × H 130 mm	10g
		スリープ		内箱 ▶ 単品×12		157g
		<u> </u>		相 ▶ 内箱×6		1,495g
	**	サイレンシア ^{715円}		単品 ▶ 耳せん6		7.4 g
		バラエティパック	4 975749 211689	内箱 ▶ 単品×12		130.8 g
		_		相 ▶ 内箱×8		1,338g
	SILENCIA	1ペア ^{63.8円} サイレンシア NEO-S	4 975749 200218	単品 ▶ 耳せん1· 梱 ▶ 単品×2		1.3 g 368 g
				単品 ▶ 耳せん1/		1.4 g
		1ペア 63.8円 サイレンシア NEO-L	4 975749 197488 887	## ¥ 単品×2		388 g
		1ペア 74.8円		単品 ▶ 耳せん1/		1.1 g
		サイレンシア COMFORT-S		相 ▶ 単品×2		328 g
		1ペア 74.8円 サイレンシア COMFORT-L	4 "975749"192216" 4 "975749"197471	単品 ▶ 耳せん1/	√γ w 55 × D 11 × H 80 mm	1.4 g
					00 w200 × p125 × H192 mm	388 g
	D. Thereselve	サイレンシア ^{605円} イアーウイスパー	4 975749 011661	単品 ▶ 耳せん2		12.4 g
Ш				内箱 ▶ 単品×1		187.5g
WASHABLE				相 ▶ 内箱×1		2,450g
	:	サイレンシア 605円	4 975749 061000	1	2ペア,携帯ケース1 w 60 × D 22 × H113 mm	12.4g
	77 22 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	サイレンシア ^{605円} イアーウイスパーSサイズ		内箱 ▶ 単品×1		187.5g
>						2,450g

		商品名 単品価格(税込) JANコード		入数	サイズ(mm)	重量
for FLIGHT	FLIGHT	サイレンシア 2,1	178円	単品▶	耳せん1ペア,携帯ケース1	w 81 × D 22 × H 150 mm	20.5g
		フライトプラス		内箱▶	単品×12	w228 × D 15 × H 88 mm	334g
			4 "975749"202250"	梱	内箱×3 (計36個入り)	w280 × D 150 × H240 mm	1,175g
	SI Entra A SIGN TO STATE OF THE	サイレンシア 1,51	18円	単品	耳せん1ペア,携帯ケース1	w 80 × D 16 × H 120 mm	15 g
		フライト・エアー コード付	付き	内箱	単品×12	w110 × D122 × H82 mm	208 g
			4 975749 215878	相▶	内箱×6	w340 × D 256 × H 95 mm	1,448 g
	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE	サイレンシア 1,518円 フライト・エアー コード付き Sサイズ	18円	単品	耳せん1ペア,携帯ケース1	w 80 × D 16 × H 120 mm	14 g
			付き	内箱	単品×12	W110 × D122 × H 82 mm	196 g
			4 975749 215885	相	内箱×6	w340 × D 256 × H 95 mm	1,416 g

SILENCIA®

長年愛され続けている 信頼と品質の耳せん サイレンシア®

〔 高性能・高品質 〕

厳しい品質管理をクリアした商品を お客様へお届けしています。

〔30年以上の実績〕

メーカーが耳せんの販売を開始してから、 30年以上信頼の品質を保ち続けています。

(シェアNo.1)

徹底した品質管理によって市場シェアトップ。 **コンシューマー小売実績データに基づく自社調べ

コンテンツも充実。

サイレンシアの総合情報サイト

https://silencia.jp



サイレンシア Q

